

矢視A

矢視B

矢相 A

モータケ

モータケー

 (オプショ

矢視C (尺度 1 : 5)

キーおよびキー溝：JIS B 1301-1996
(縮込み形) 平行キーを付属します。

1. モータ特性表 : 900-276-670
2. エンコーダ特性表 : 900-256-188 (バッテリーレス26ビット絶対値)
3. 定格回転速度における、振動階級はV15となっています。
4. リセプタクル結線用プラグ・クランプは付属していません。
5. ご使用の前に、モータに同梱の資料(安全上のご注意)を確認していただき、モータの取り扱いにはご注意ください。
6. 保護構造は、IP67に適合します。但し、軸貫通部は除きます。(当社標準ケーブル装着時)
7. 本モータのモータ側コネクタは、MS規格品を使用しております(MS18-10)。
本機種をCE対応品または、保護等級IP67適合品としてご使用の場合は、
上記のプラグ、ケーブルクランプをご使用ください。
8. モータ側コネクタ及びエンコーダ側コネクタのピンは、直接手で触れないでください。
静電気等により損傷する恐れがあります。
9. 湿気及びオイルミストの多い環境では、コネクタは下向きとなるように取付けることをお勧めします。
10. モータ取付け用ボルトは六角穴付ボルトにて締付けください。
11. 対応する海外規格は、カタログ、マニュアルをご参照ください。
カタログ、マニュアルに記載がない製品については、当社営業部門にお問い合わせください。

[illegible]

YASKAWA

TITLE ACサーボモータ $\Sigma-X$ シリーズ外形図

SCMX Aモデル 1.5, 2.0, 2.5 kW

900-275-907

SIZE	A3
------	----