




ピンNo.	信号
1	—
2	—
3	PG0V
4	PS
5	/PS
6	PG5V
7	—
8	—
9	—
シェル ボディ	F G



ピンNo.	信 号
1	FG
2	W相
3	V相
4	U相
5	—
6	—



項	形 式	軸端仕様	L mm	LL mm	LM mm	定格出力 W	定格トルク N・m	時間定格	定格 回転速度 min ⁻¹	電圧 Vrms	定格電流 Arms	耐熱 クラス	質量 kg	許容ラジアル 荷重Fr N	許容スラスト 荷重Fs N
1	SGMXP-01AWA21A2	ストレート	90.5	65.5	40	100	0.318	CONT.	3000	200 (3相)	0.76	B	0.5	78	49
2	SGMXP-01AWA61A2	キー・タップ付													

SCALE 1 : $\sqrt{2}$

YASKAWA

TITLE ACサーボモータ $\Sigma-X$ シリーズ外形図

SGMXPモデル 100W

DWG. NO.

900-277-920

REV.



SIZE	A3
------	----