



DWG. NO. 900-124-931



取付部詳細

項	固定子形式	L1	L2	N	概算質量 [kg]
1	SGLFM2-90306A	306	204 (102×2)	3	2.6
2	SGLFM2-90510A	510	408 (102×4)	5	4.2
3	SGLFM2-90714A	714	612 (102×6)	7	5.9

注記

1. 本図は固定子（マグネットカバ付き）のみの外形図です。
2. 固定子は、項1, 2, 3の中で、ご使用に応じて連結することが可能です。
その場合、上図のように基準側指示印を同一方向に揃えてご使用下さい。
3. ペースメーカーなどの電子医療機器を装着している方は、リニアサーボモータの固定子に近づかないで下さい。

<p>株式会社 安川電機</p>	<p>SCALE 1 : 2</p>	<p>DRAW. 永松</p>	<p>TITLE リニアサーボモータ外形図</p>	<p>DATE 12-11-16</p>	<p>REV. ①</p>
		<p>CHECK 渡邊</p>		<p>DWG. NO. 900-124-931</p>	
		<p>APPR. 白石</p>		<p>SGLFM2-90□□□A</p>	