


DWG. NO. 900-124-932



取付部詳細

項	固定子形式	L1	L2	N	概算質量 [ kg ]
1	SGLFM2-1D306A	306	204 (102×2)	3	3.7
2	SGLFM2-1D510A	510	408 (102×4)	5	6.2
3	SGLFM2-1D714A	714	612 (102×6)	7	8.6

注記

- 本図は固定子（マグネットカバ付き）のみの外形図です。
- 固定子は、項1, 2, 3の中で、ご使用に応じて連結することが可能です。  
その場合、上図のように基準側指示印を同一方向に揃えてご使用下さい。
- ペースメーカーなどの電子医療機器を装着している方は、リニアサーボモータの固定子に近づかないで下さい。

<p>株式会社 安川電機</p>	<p>SCALE 1 : 2.5</p>	<p>DRAW. 永松</p> <p>CHECK 渡邊</p> <p>APPR. 白石</p>	TITLE	リニアサーボモータ外形図	DATE	12-11-16	REV.	
				SGLFM2-1D□□□A	DWG. NO.	<b>900-124-932</b>		