



御注文先	
見積番号	
受注番号	
項No.	
用途	



注記

1. 検出器は20ビットインクリメンタルエンコーダを使用しています。
2. 振動階級はV15となっています。
3. リセプタクル結線用プラグ・クランプは付属していません。
4. 特性は、900-006-030によります。
5. オイルシール付きのため下記条件にてご使用ください。
  - ・油面はオイルシールのリップより下にてご使用ください。
  - ・オイルシールには油の飛沫がかかる程度にてご使用ください。
6. 本機種をCE対応品または保護構造IP67適合品としてご使用の場合は、プラグ、クランプ類を900-014-203から選定してください。
7. コネクタは下向きとなるように取付けることをお勧めします。

ブレーキ側コネクタ結線仕様




リセプタクル: CM10-R2P-D  
 適用プラグ (御社にてご準備ください。)  
 プラグ: CM10-AP2S-\*-D

検出器側コネクタ結線仕様


リセプタクル: CM10-R10P-D  
 適用プラグ (御社にてご準備ください。)  
 プラグ: CM10-AP10S-\*-D

モータ側コネクタ結線仕様



リセプタクル: CE05-2A18-10PD-D  
 適用プラグ (御社にてご準備ください。)  
 プラグ: MS3108B18-10S  
 ケーブルクランプ: MS3057-10A

1	DATA+
2	DATA-
3	—
4	+5VDC
5	—
6	—
7	—
8	—
9	0V
10	FG (フレームグラウンド)



保持用電磁ブレーキ仕様			
慣性モーメント (GD <sup>2</sup> /4)	静摩擦トルク	電圧	容量
kg・m <sup>2</sup>	N・m	V	W
2.1×10 <sup>-4</sup>	12.7	DC24V	10

許容荷重	
許容ラジアル荷重	許容スラスト荷重
N	N
490	98
(軸端位置)	

定 格

形 式	出 力	トルク	時間定格	回転速度	電 流	質 量
	kW	N・m		min <sup>-1</sup>	A	kg
SGMGV-09ADA2E	0.85	5.39	CONT.	1500	6.9	7.5