

ピンNo.	信 号
1	PS
2	/PS
3	-
4	PG5V
5	BAT (-)
6	BAT (+)
7	-
8	-
9	PG0V
10	FG

ピンNo.	信号
A	U相
B	V相
C	W相
D	FG

矢視 C

ケーブル差し込み方向

銘板

矢視D (尺度1:5)

軸受
負荷の固定として使用不可


7
4
M5 x 12 L

25

銘板
(QRコード, 受注番号)

保持ブレーキ仕様				
形式	慣性モーメント (GD ² /4) kg・m ²	保持トルク N・m	定格電圧 V	容量 W
SGMXG-09	2.1×10 ⁻⁴	12.7	DC24V (0~+10%)	10
SGMXG-13, 20		19.6		

項	形 式	軸端仕様	L mm	LL mm	LM mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	定格出力 kW	定格トルク N・m	時間定格	定格 回転速度 min ⁻¹	電圧 Vrms	定格電流 Arms	耐熱 クラス	質量 kg	許容ラジアル 荷重Fr N (軸端位置)	許容ラスト 荷重Fs N
1	SGMXG-09AUA2CA2	ストレート	229	171	137	83	159	115	0.85	5.39	CONT.	1500	200 (3相)	6.9	F	7.5	490	98
2	SGMXG-09AUA6CA2	キー・タップ付																
3	SGMXG-13AUA2CA2	ストレート	245	187	153	99	175	131	1.3	8.34				10.7		9.0	686	343
4	SGMXG-13AUA6CA2	キー・タップ付																
5	SGMXG-20AUA2CA2	ストレート	263	205	171	117	193	149	1.8	11.5				16.7		11.0	980	392
6	SGMXG-20AUA6CA2	キー・タップ付																



YASKAWA

SGMXGモデル 0.85, 1.3, 1.8 kW

900-263-885

1

SIZE	A3
------	----