



御注文先	
見積番号	
受注番号	
項No.	
用途	



注記

1. 検出器は20ビット絶対値エンコーダを使用しています。
2. 振動階級はV15となっています。
3. リセプタクル結線用プラグ・クランプは付属していません。
4. 特性は、900-006-085によります。
5. 本機種をCE対応品または保護構造IP67適合品（軸貫通部を除く）としてご使用の場合は、プラグ，クランプ類を900-014-203から選定してください。
6. コネクタは下向きとなるように取付けることをお勧めします。


ブレーキ側コネクタ結線仕様




リセプタクル: CM10-R2P-D
 適用プラグ (御社にてご準備ください。)
 プラグ: CM10-AP2S-*D

検出器側コネクタ結線仕様

リセプタクル: CM10-R10P-D
 適用プラグ (御社にてご準備ください。)
 プラグ: CM10-AP10S-*D



モータ側コネクタ結線仕様



リセプタクル: CE05-2A32-17PD-D
 適用プラグ (御社にてご準備ください。)
 プラグ: MS3108B32-17S
 ケーブルクランプ: MS3057-20A

1	DATA+
2	DATA-
3	—
4	+5VDC
5	BATT-
6	BATT+
7	—
8	—
9	0V
10	FG (フレームグラウンド)

慣性モーメント (GD ² /4) kg·m ²	静摩擦トルク N·m	電圧 V	容量 W
18.8×10 ⁻⁴	84.3	DC24V	32

許容ラジアル荷重 N	許容スラスト荷重 N
1764 (軸端位置)	588

定格

形式	出力 kW	トルク N·m	時間定格	回転速度 min ⁻¹	電流 A	質量 kg
SGMGV-1AD3A2C	11	70	CONT.	1500	28.1	65